


contrastekker FBSD-WD-9

Artikelnummer: 18525

FESTO

voor veldbusaansluiting aan ventiel- en installatie-eilanden



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Soort bevestiging	met wartelmoer
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	30 g
Elektrische aansluiting	4-polig Haakse contactdoos / schroefklem Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 M12x1
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	4 A
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Toegelaten kabeldiameter	6 ... 8 mm
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	Gespuits giet zink vernikkeld
Materiaal stekkercontact	brons Gecoat met wit brons