


# trekstangcilinder CRDNGS-5"- -PPV-A

Artikelnummer: 185379

FESTO

corrosiebestendig. Volgens ISO 15552, NF E 49 003.1 en UNI 10 290,  
voor positiedetectie. Met instelbare eindpositiedemping aan beide zijden.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	2.000 mm
Zuigerdiameter	5"
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	0,6 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	6.881 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	7.363 N
Pneumatische aansluiting	1/2 NPT
Materiaal deksel	gegoten roestvrij staal
Materiaal dichtingen	FPM TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij