


Ronde cilinder CRDG-2 1/2"- -P-A

Artikelnummer: 185395

FESTO

corrosiebestendig
voor contactloze positiebepaling, met elastische eindslagbuffering.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,4 ... 20 "
Zuigerdiameter	2 1/2"
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden (P)
Werkdruk	0,6 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	1.682 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	1.870 N
Pneumatische aansluiting	NPT3/4-14
Materiaal - informatie deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij