


# insteekschroefkoppeling QS-V0-G1/8-6

Artikelnummer: 186314

FESTO

Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	5 mm
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (behuizing) UL94 V-0 (releasing ring)
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Opmerking overwerkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	7 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	8,7 g
Soort bevestiging	Buitenzeskant SW13
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 6 mm
Kleur van de demontagering	zwart
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal schroefdraaddichting	Aluminium PBT
Materiaal losring	PBT
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij Messing