

# l-insteekschroefkoppeling (lang) QSMLL-M7-4

Artikelnummer: 186354

FESTO

360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                   |
|--|--|
| Grootte  | Mini                                     |
| Nominale diameter                                | 2 mm                                     |
| Soort dichting op de inschroeftap                | Dichtingsring                            |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig                              |
| Design   | L-vorm, lang                             |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10                                       |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,6 MPa                       |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 6 bar                          |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 87 psi                       |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -0,095 ... 1,4 MPa                       |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk                 | -0,95 ... 14 bar                         |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk             | -13,775 ... 203 psi                      |
| Maritieme classificatie                          | zie certificaat                          |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand               |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 ... 80 °C                            |
| Nominaal aandraaimoment                          | 3,35 Nm                                  |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment       | ± 20 %                                   |
| Productgewicht                                   | 14 g                                     |
| Soort bevestiging                                | Buitenzeskant SW10                       |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad M7               |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 4 mm           |
| Kleur van de demontagering                       | blauw                                    |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                             |
| Materiaal behuizing                              | PBT                                      |
| Materiaal losring                                | POM                                      |
| Materiaal slangdichting                          | NBR                                      |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvrij            |