



# stekker SEA-GS-7

Artikelnummer: 18666

FESTO

voor ventieleilanden.



## Informatieblad

| Kenmerk                                       | Waarde   |
|---|--|
| Gebaseerd op norm                             | EN 61076-2-101   |
| Soort bevestiging                             | met schroefdraadhuls   |
| Kabeluitgang                                  | recht  |
| Productgewicht                                | 17 g   |
| Elektrische aansluiting 1, design             | rond   |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype       | Stekker  |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek   | M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101                         |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 4  |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype   | Schroefvergrendeling met overlangse ribbel                     |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek   | Schroefklem  |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 4  |
| Bedrijfsspanningsbereik DC                    | 0 ... 250 V  |
| Bedrijfsspanningsbereik AC                    | 0 ... 250 V  |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>   | 4 A  |
| Stootspanningsweerstand                       | 2,5 kV   |
| Kabelschroefkoppeling                         | Pg7  |
| Kabeldiameter                                 | 3,3 ... 6 mm   |
| Toegeleden kabeldiameter                      | 4 ... 6 mm   |
| Geleider-nominale doorsnede                   | 0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>                                  |
| Beschermingsgraad                             | IP67   |
| Opmerking bij beschermingsgraad               | in gemonteerde toestand  |
| Omgevingstemperatuur                          | -40 ... 85 °C  |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)    | volgens EU-richtlijn lage spanning                             |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)      | volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat |
| LABS-conformiteit                             | VDMA24364-B2-L   |
| Materiaal - opmerking                         | RoHS conform   |
| Vervuilinggraad                               | 3  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK              | 2 - matige corrosieweerstand                                   |
| Materiaal behuizing                           | PBT  |
| Kleur behuizing                               | zwart  |
| Materiaal schroefvergrendeling                | PBT  |
| Materiaal dichtingen                          | CR<br>FPM  |
| Materiaal stekkercontact                      | Messing<br>Gecoat met wit brons                                |