

# geleidingscilinder DFP-10-80-P-A-S2


Artikelnummer: 186767

Einde productie

FESTO

met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie (magneet),  
met doorlopende zuigerstang.

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	80 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Doorlopende zuigerstang
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Max. snelheid	0,8 m/s
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	0,05 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	31 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	31 N
Te verplaatsen massa	52 g
Productgewicht	185 g
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Material cover	aluminiumlegering
Material seals	NBR
Material housing	aluminiumlegering
Material piston rod	Affineerstaal