

aansluitkabel KM12-M12-GSGD-5

Artikelnummer: 18686

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 60 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 75 V
Stroombelastbaarheid	2,8 A
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	Rechte stekker / rechte contactdoos M12x1 / M12x1 4-polig / 4-polig
Kabelmontage	4x0,25
Kabellengte	5 m
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal kabelmantel	PUR