


aansluitkabel KMP3-9P-08-

Artikelnummer: 18697


FESTO

voor ventieleiland CPV.

De kabel is verkrijgbaar in lengtes van 1 tot 99 m.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	DIN 41652
Kabelidentificatie	met toebehoren
Aansluitfrequentie	50
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroeven M3
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	10
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	9
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	3 A
Stootspanningsweerstand	1 kV
Kabellengte	1 ... 99 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 30 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 75 mm
Kabeldiameter	7,15 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,3 mm
Kabelmontage	10x0,34
Geleider-nominale doorsnede	0,34 mm ²
Draadeindes	stomp afgesneden
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Lagertemperatuur	-25 ... 75 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-tekens (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal behuizing	PA
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal stekkercontact	Koper-legering verguld