

Manometer


MA-40-25-R1/4-EN

Artikelnummer: 187081
Einde productie

FESTO

met aanduiding in bar en psi.

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afreesbereik [bar]	0 ... 25 bar
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	40
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Werkdruk	0 ... 25 bar
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/4
Materiaal in contact met media	Messing
Informatie materiaal inschroeftap	Messing
Informatie materiaal behuizing	ABS
Informatie materiaal kijkvenster	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	70 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	geen zuurstof Geen acetylene