


# kabelstekker ASI-SD-PG-M12

Artikelnummer: 18789

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met wartelmoer
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	27,6 g
Elektrische aansluiting	4-polig Stekker recht Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 125 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	vernikkeld
Materiaal stekkercontact	brons