


contrastekker MSSD-EB-M12-MONO

Artikelnummer: 188024

FESTO

voor ventielen MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Schakelpositie-indicator	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2,5
Productgewicht	13,18 g
Elektrische aansluiting 1	Stekker, volgens EN 175301-803, type C
Elektrische aansluiting 2	Rechte stekker, M12x1, 2-polig, A-gecodeerd
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 24 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	12 ... 24 V
Stroombelastbaarheid	0,12 A
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	transparant
Materiaal schroefvergrendeling	Staal, vernikkeld
Materiaal dichtingen	HNBR NBR
Materiaal stekkercontact	Koper-legering verzilverd Messing, verguld