

aansluitblok VIGM-04-D-3

Artikelnummer: 18835

FESTO

[voor ventieleiland](#)

Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 5599-2
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Toelating	UL - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1
Pneumatische aansluiting 4	G1/2
Pneumatische aansluiting 5	G1
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitgiet aluminium