


# Ventieleiland IIFB-02-1/4-12-BU

Artikelnummer: 18861

FESTO

Installatie-eiland type 02, G1/4, met veldbusaansluiting.



## Informatieblad

| Kenmerk                      | Waarde  |
|------------------------------|---|
| Ventiel functie              | 5/2 monostabiel<br>5/2 bistabiel<br>5/3 belucht<br>5/3 ontlucht<br>5/3 gesloten |
| Normaal nominaal debiet      | 1.300 ... 1.600 l/min   |
| Werkdruk                     | -0,9 ... 10 bar   |
| Elektrische aansturing       | Veldbus<br>geïntegreerde sturing  |
| Max. aantal ventielplaatsen  | 12  |
| Omgevingstemperatuur         | -5 ... 50 °C  |
| Beschermingsgraad            | IP65  |
| Soort bediening              | elektrisch  |
| Type eiland                  | 02  |
| Constructieve opbouw         | Zuigerschuif  |
| Stuurlichtverzorging         | extern<br>intern  |
| Ventieleilandmontage         | vast raster   |
| Stuurdruk                    | 1,5 ... 10 bar  |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V  |
| Mediumtemperatuur            | -5 ... 50 °C  |
| Materiaal - tip              | LABS-houdende stoffen inbegrepen  |