


# Eindplaat IEPR-04-D-2-NPT

Artikelnummer: 18879

FESTO

voor ventieleiland

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	70 mm
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	UL - Recognized (OL)
Soort bevestiging aansluitplaat	inschroefbaar
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 1	NPT3/4-14
Pneumatische aansluiting 3	NPT3/4-14
Pneumatische aansluiting 5	NPT3/4-14