

vacuümzuiggrijper ESG-6

Artikelnummer: 189169

FESTO

Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Zuignapdiameter	6 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Bijzondere kenmerken	Antistatisch
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan Vacuümaansluiting zijdelings met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensator
Toekenning zuignaphouder	Grootte 2
Zuignapvorm	rond vlak
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-30 ... 200 °C
Vacuümaansluiting	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)