

vacuümzuiggrijper ESG-4X10

Artikelnummer: 189182

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Zuignapgrootte	4x10 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan Vacuümaansluiting zijdelings met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensator
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuignapvorm	ovaal, vlak
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Vacuümaansluiting	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR