


vacuümzuignaphouder ESH-HA-5-G

Artikelnummer: 189201

FESTO

zonder hoogtecompensatie, vacuümaansluiting aan bovenkant,
bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	1,862 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	84 g
Soort bevestiging	met contraoer
Zuignapbevestiging	M10
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal