


vacuümzuignaphouder ESH-HB-2-PK

Artikelnummer: 189206

FESTO

zonder hoogtecompensatie, zijdelingse vacuümaansluiting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volume	0,188 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting zijdelings
Toekenning zuignaphouder	Grootte 2
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	11 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Zuignapbevestiging	Diameter 4 mm
Vacuümaansluiting	PK-4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegerd staal