

Ventieleiland VIFB-04-D-2-B


Artikelnummer: 18924

FESTO

type 04-B, met veldbusaansluiting, grootte 2.

Bij dit product kunnen, naargelang de configuratie de afbeeldingen, de technische gegevens van de technische fiche en de overkomstige toebehoren afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/3 belucht 5/3 ontlicht 5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet	2.300 ... 4.000 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Elektrische aansturing	Veldbus geïntegreerde sturing
Max. aantal ventielplaatsen	16
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Type eiland	04
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Stuurluchtverzorging	extern intern
Ventieleilandmontage	modulair en uitbreidbaar
Schakelpositie-indicator	LED
Stuurdruk	2 ... 10 bar
geschikt voor vacuüm	ja
Nominale bedrijfsspanning AC	110 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C