


vacuümzuignaphouder ESH-HE-4-G1/8

Artikelnummer: 189256

FESTO

zonder hoogtecompensatie, voor direct inschroeven.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4 mm
Volume	0,289 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	11 g
Soort bevestiging	met uitwendige schroefdraad via vacuümaansluiting
Zuignapbevestiging	M6
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	aluminiumlegering NBR POM Staal
Materiaal houder	Affineerstaal