

vacuümzuiger ESS-2-SU

Artikelnummer: 189265

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Min. werkstukradius R	10 mm
Nominale diameter	0,6 mm
Zuignapdiameter	2 mm
Zuignapvolume	0,002 cm ³
Geschikt voor uitwerpimpuls	≤ 4 bar
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 1
Zuignapvorm	rond vlak
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	0,1 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	0,5 N
Productgewicht	0,1 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	Buitendiameter 3 mm
Kleur	blauw
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR