

vacuümzuiger ESS-30-SNA

Artikelnummer: 189303

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Min. werkstukradius R	110 mm
Nominale diameter	3 mm
Zuignapdiameter	30 mm
Zuignapvolume	0,867 cm ³
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Bijzondere kenmerken	Antistatisch
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuignapvorm	rond vlak
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Oppervlakteweerstand	≤ 0,000 MΩm
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	40,8 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	20 N
Productgewicht	9 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M6
Kleur	zwartwitpunt
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld gegalvaniseerd en gechromeerd staal
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	BR