

vacuümzuiger ESS-30X90-ON

Artikelnummer: 189418

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	6 mm
Zuignapgrootte	30x90 mm
Zuignapvolume	10,17 cm ³
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuignapvorm	ovaal, vlak
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	134,4 N
Horizontale laterale kracht bij nominale werkdruk	201 N
Vertikale laterale kracht bij nominale werkdruk	134,5 N
Productgewicht	55,3 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M10
Kleur	zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR