

# Zwaai aandrijving DRE-77-F10-Q06-FS-O

Artikelnummer: 190237

FESTO

enkelwerkend, luchtaansluiting volgens VDI/VDE 3845-Namurventielen  
direct met een flensverbinding aan te sluiten.



## Informatieblad

| Kenmerk                                      | Waarde                                       |
|--|--|
| Grootte servomotor                           | 77   |
| Flensgatenpatroon                            | F10  |
| Draaihoek                                    | 90 deg                                       |
| Regelbereik eindpositie bij 0°               | -4 ... 8 deg                                 |
| Regelbereik eindpositie bij 90°              | -8 ... 4 deg                                 |
| Armaturaansluiting volgens norm              | ISO 5211                                     |
| Demping                                      | geen demping                                 |
| Inbouwpositie                                | willekeurig                                  |
| Werking                                      | enkelwerkend                                 |
| Constructieve opbouw                         | Tandstang/rondsel                            |
| Positiedetectie                              | zonder                                       |
| Sluitrichting                                | Veerkracht sluitend                          |
| Ventilaansluiting volgens norm               | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                         |
| Werkdruk                                     | 2 ... 10 bar                                 |
| ATEX-aanduiding                              | II 2 GD c X                                  |
| ATEX-omgevingstemperatuur                    | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C                           |
| Bedrijfsmedium                               | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)   | volgens EU Ex-Schutz richtlijn (ATEX)        |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK             | 3  |
| Omgevingstemperatuur                         | -20 ... 80 °C                                |
| Luchtverbruik bij 6 bar per cyclus 0°-90°-0° | 18 l   |
| Productgewicht                               | 19.800 g                                     |
| Asaansluiting                                | V22  |
| Pneumatische aansluiting                     | Aansluitplaat<br>G1/4                        |
| Materiaal - tip                              | LABS-houdende stoffen inbegrepen             |