

vrijloop FLSR-40-L

Artikelnummer: 19037

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[voor zwaaimodule DSR.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Draairichting	van rechts naar links
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20,03 Nm
Productgewicht	1.820 g
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal huls	Inzetstaal
Materiaal as	Inzetstaal