

# Insteekkoppeling QSM-5/32H-1/8-U


Artikelnummer: 190613

FESTO

met insteekhulzen.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                   |
|---|--|
| Grootte                                 | Mini                                     |
| Nominale diameter                       | 1,8 mm                                   |
| Inbouwpositie                           | willekeurig                              |
| Aantal stuks per verpakking             | 1  |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)             |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 10 bar                         |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk                |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 1  |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C                            |
| Toelating                               | Germanischer Lloyd                       |
| Productgewicht                          | 1,5 g                                    |
| Pneumatische aansluiting 1              | Insteekhuls QS-5/32"                     |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 1/8"           |
| Kleur van de demontagering              | grijs                                    |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                             |
| Informatie materiaal behuizing          | PBT                                      |
| Informatie materiaal demontagering      | POM                                      |
| Informatie materiaal slangdichting      | NBR                                      |
| Informatie materiaal slangklemsegment   | hooggelegeerd staal roestvrij            |