

# l-insteekkoppeling QSML-3/16H-5/32-U

Artikelnummer: 190627

FESTO

met insteekhuizen.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grootte                                 | Mini                                    |
| Nominale diameter                       | 1,9 mm                                  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig                             |
| Aantal stuks per verpakking             | 1                                       |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)            |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 10 bar                        |
| Maritieme classificatie                 | zie certificaat                         |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 1 - lage corrosieweerstand              |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C                           |
| Productgewicht                          | 1,8 g                                   |
| Pneumatische aansluiting 1              | Insteekhuls QS-3/16"                    |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 5/32"         |
| Kleur van de demontagering              | grijs                                   |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                            |
| Materiaal behuizing                     | PBT                                     |
| Materiaal losring                       | POM                                     |
| Materiaal slangdichting                 | NBR                                     |
| Materiaal slangklemsegment              | hooggelegeerd staal roestvrij           |