

# Bolkraan QH-QS-1/4-U

Artikelnummer: 190883  
Einde productie


FESTO

met QS-koppeling

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Dit type is geschikt voor vacuüm.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	manueel
Soort bevestiging	inline-installatie
Nominale diameter	5 mm
Werkdruk	-1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Afdichtingsprincipe	zacht
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Productgewicht	45 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform