

# vacuümzuignap ESV-20-SNA

Artikelnummer: 190983

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignapdiameter	20 mm
Zuignapvolume	0,318 cm <sup>3</sup>
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Bijzondere kenmerken	Antistatisch
Zuignapvorm	rond vlak
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Oppervlakteweerstand	≤ 0,000 MOhm
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	16,3 N
Productgewicht	1,6 g
Kleur	zwartwitpunt
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	BR