


# vacuümzuignap ESV-80-SU

Artikelnummer: 191004

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde  |
|----------------------------------|---|
| Min. werkstukradius R            | 400 mm  |
| Zuignapdiameter                  | 80 mm   |
| Zuignapvolume                    | 19,312 cm <sup>3</sup>                                      |
| Aansluitpositie                  | boven   |
| Inbouwpositie                    | willekeurig   |
| Zuignapvorm                      | rond vlak   |
| Bedrijfsdruk Mpa                 | -95 ... 0 kPa   |
| Werkdruk                         | -0,95 ... 0 bar   |
| Bedrijfsdruk                     | -13,775 ... 0 psi   |
| Nominale bedrijfsdruk            | -70 kPa   |
| Nominale werkdruk                | -0,7 bar  |
| Nominale bedrijfsdruk (psi)      | -10,15 psi  |
| Bedrijfsmedium                   | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-zone III  |
| Geschikt voor levensmiddelen     | zie uitgebreide materiaalinformatie                         |
| Omgevingstemperatuur             | -20 ... 60 °C   |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 309,7 N   |
| Productgewicht                   | 33 g  |
| Kleur                            | blauw   |
| Shore-hardheid                   | 60 +/- 5  |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform  |
| Materiaal zuiger                 | PUR   |