

vacuümzuignap ESV-30-BN

Artikelnummer: 191057

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignap hoogtecompensator	8 mm
Min. werkstukradius R	80 mm
Zuignapdiameter	30 mm
Zuignapvolume	4,07 cm ³
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	26,2 N
Productgewicht	3,6 g
Kleur	zwart
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR