


Ronde cilinder ESEU-25-50-P-A-MA

Artikelnummer: 191162

FESTO

Afsluitdeksel met luchtaansluiting axiaal op de cilinderas.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	50 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	persluchtaansluiting axiaal
Werkdruk	2 ... 6 bar
Werking	enkelwerkend drukkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	0 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	271 N 46,9 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	11,2 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	132,8 g
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij