

# schokdemper YSRW-16-26

Artikelnummer: 191197

FESTO

zelfinstellend, met progressieve merklijn.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Slag	26 mm
Demping	zelfinstellend zachte merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	26 mm
Max. aanslagkracht	2.000 N
Max. energieabsorptie per slag	35 J
Max. energieabsorptie per uur	68.000 J
Max. restenergie	0,16 J
Terugstelkracht	6 N
Productgewicht	190 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal