

# lichtgevende afdichting ME-LD-12-24DC

Artikelnummer: 19141

FESTO

voor ME-ventielen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Productgewicht	0,6 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 vierkant ontwerp MSE
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 24 V
Aardverbinding	beschikbaar
Nominaal vermogen lichtgevende dichting	0,05 W
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Kleur	transparant