



stekker SEA-3GS-M8-S

Artikelnummer: 192009

FESTO

voor ventieleilanden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61076-2-104 EN 61984
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	6 g
Aantal stuks per verpakking	1
Elektrische aansluiting 1, design	rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling met zeskant SW9 en langscribbel
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	8
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 60 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 60 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	3 A
Stootspanningsweerstand	1,5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg7
Kabeldiameter	2,5 ... 5 mm
Geleider-nominale doorsnede	0,14 ... 0,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal Schroefvergrendeling	Zink gegoten, vernikkeld
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal stekkercontact	Messing, verguld