


# Zelfafsluitende insteekschroefkoppeling QSK-1/16-1/4-U

Artikelnummer: 192807

FESTO

Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	2,3 mm
Soort dichting op de draadplug	deklaag
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Push-pullprincipe
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	20 g
Pneumatische aansluiting	Buitenschroefdraad NPT1/16-27 voor slang buitendiameter 1/4"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal - tip	RoHS conform
Materiaal - informatie behuizing	Messing vernikkeld
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaal - informatie slangdichting	NBR
Materiaalinfo slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij