


# geleidingsas FDG-50- -

Artikelnummer: 192854

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Slag	10 ... 3.000 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleidingsas zonder aandrijving
Max. snelheid	3 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal geleidingselement	Staal
Informatie materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd