



# aansluitkabel KMP4-25P-10-PUR

Artikelnummer: 193019

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde                           |
|---|----------------------------------|
| Gebaseerd op norm                                   | DIN 41652                        |
| Kabelidentificatie                                  | met toebehoren                   |
| Aansluitfrequentie                                  | 50                               |
| Productgewicht                                      | 1.617 g                          |
| Elektrische aansluiting 1, functie                  | Zijde field device               |
| Elektrische aansluiting 1, design                   | hoekig                           |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype             | Contactdoos                      |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang             | haaks                            |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek         | Sub-D                            |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere       | 25                               |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere    | 25                               |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype         | 2x schroeven M3                  |
| Elektrische aansluiting 2, functie                  | Sturingszijde                    |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype             | Kabel                            |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek         | Open einde                       |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere       | 25                               |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere    | 25                               |
| Bedrijfsspanningsbereik DC                          | 0 ... 30 V                       |
| Nominale bedrijfsspanning DC                        | 24 V                             |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt               | 3 A                              |
| Stootspanningsweerstand                             | 1 kV                             |
| Kabellengte   | 10 m                             |
| Kabeleigenschap                                     | Suitable for energy chains       |
| Testvoorwaarden van kabel                           | Testvoorwaarden op verzoek       |
| Buigradius, vaste bekabeling                        | ≥ 31 mm                          |
| Buigradius, flexibele bekabeling                    | ≥ 51 mm                          |
| Kabeldiameter                                       | 9,8 mm                           |
| Toelrantie kabeldiameter                            | ± 0,4 mm                         |
| Kabelmontage  | 25x0,25                          |
| Geleider-nominale doorsnede                         | 0,25 mm <sup>2</sup>             |
| Draadeindes   | stomp afgesneden                 |
| Beschermingsgraad                                   | IP65                             |
| Opmerking bij beschermingsgraad                     | in gemonteerde toestand          |
| Omgevingstemperatuur                                | -40 ... 70 °C                    |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -40 ... 70 °C                    |
| Lagertemperatuur                                    | -25 ... 75 °C                    |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)          | volgens EU-RoHS-RL               |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)            | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit                                   | VDMA24364-B2-L                   |
| Materiaal - opmerking                               | RoHS conform                     |
| Vervuilinggraad                                     | 3                                |
| Materiaal kabelmantel                               | TPE-U(PUR)                       |
| Kleur kabelmantel                                   | grijs                            |
| Materiaal behuizing                                 | PA                               |
| Kleur behuizing                                     | zwart                            |
| Materiaal dichtingen                                | NBR                              |
| Materiaal stekkercontact                            | Koper-legering verguld           |