



smoorventiel met terugslagklep GRLZ-M5-QS-4-D

Artikelnummer: 193154

★ Kernprogramma

voor debietregelaar op de toevoer, met zwaaibare aansluiting.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar op de afvoer met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	110 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	65 ... 110 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,2 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	160 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	150 ... 180 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	0,8 Nm
Tolerantie bij nominaal aantredraaimoment	± 10 %
Productgewicht	13 g
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal losring	POM
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwaai aansluiting	Gespuitgiet zink gechromateerd