


# connector met kabel KMF-1-24-10-LED

Artikelnummer: 193458

FESTO

voorgemonteerd, voor F-magneten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	620 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Aardverbinding	beschikbaar
Kabellengte	10 m
Kabeldiameter	6 mm
Kabelmontage	3x0,75
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PC POM
Materiaal stekkercontact	brons