



# vacuümgenerator VN-10-L-T3-PQ2-VA4-RO1

Artikelnummer: 193611

FESTO

Standaard, hoog zuigdebiet, breedte 14 mm, T-vorm met insteekkoppeling en geluiddemper open. Vacuümaansluiting met uitwendige schroefdraad.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	0,95 mm
Rastermaat	14 mm
Type geluiddemper	open
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog zuigdebiet Standaard
Geïntegreerde functie	Geluiddemper open
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	4 bar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	62,7 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	0,46 s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Geluidsdrukniveau bij nominale werkdruk	73 dB(A)
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	0,5 Nm
Productgewicht	26 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal aansluitdraad	aluminumlegering messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal receiver nozzle	POM
Materiaal behuizing	POM-versterkt
Materiaal geluiddemper	PE
Materiaal straalmondstuk	aluminumlegering
Materiaal schroefkoppeling	Messing vernikkeld