


# Normcilinder CDN-40- -PPV

Artikelnummer: 193661

FESTO

Volgens ISO 15552, met verhoogde corrosiebestendigheid en reinigingsvriendelijk design.

Bij dit product kunnen, naargelang de configuratie de afbeeldingen, de technische gegevens van de technische fiche en de overkomstige toebehoren afwijken.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 2.000 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Voor droogloop Verlengde uitwendige zuigerstangschroefdraad Inwendige schroefdraad aan de zuigerstang Verlengde zuigerstang Doorgaande zuigerstang Hittebestendige dichtingen max. 120°C eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	0,6 ... 12 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Dempingslengte	20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	633 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	754 N
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met accessoires naar keuze:
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering geanodiseerd