


Normcilinder CDN-100- -PPV

Artikelnummer: 193665

FESTO

Volgens ISO 15552, met verhoogde corrosiebestendigheid en reinigingsvriendelijk design.

Bij dit product kunnen, naargelang de configuratie de afbeeldingen, de technische gegevens van de technische fiche en de overkomstige toebehoren afwijken.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 10 ... 2.000 mm |
| Zuigerdiameter | 100 mm |
| Demping | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Volgens norm | ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | Voor droogloop Verlengde uitwendige zuigerstangschroefdraad Inwendige schroefdraad aan de zuigerstang Verlengde zuigerstang Doorgaande zuigerstang Hittebestendige dichtingen max. 120°C eenzijdige zuigerstangen |
| Werkdruk | 0,6 ... 12 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 120 °C |
| Dempingslengte | 32 mm |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 4.418 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 4.712 N |
| Soort bevestiging | met inwendige schroefdraad met accessoires naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting | G1/2 |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering geanodiseerd |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie cilinderbuis | aluminum kneedlegering geanodiseerd |