


smoorventiel met terugslagklep GR-QS-6

Artikelnummer: 193969

FESTO

instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	QS-6
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met doorgangsboring met toebehoren naar keuze:
normaal nominaal debiet in smoorrichting	245 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	430 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	22 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal losring	POM
Materiaal gekartelde kop	PA-versterkt
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal