



Drukregelventiel LRS-1/8-G

Artikelnummer: 194694
Einde productie

FESTO

zonder manometer, met afsluitbare regelkop.

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	willekeurig
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting
Drukaanduiding	G1/8" voorbereid
Werkdruk	1 ... 20 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Max. drukhysterisis	0,2 bar
normaal nominaal debiet	600 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Productgewicht	420 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Messing