

ronde cilinder CRHD-50- -PPV-A-MC-S6

Artikelnummer: 195551


FESTO

corrosiebestendig, lagerdeksel glad, afsluitdeksel met gaffelbevestiging, warmtebestendige uitvoering tot 120 °C.

De S6-variante (warmtebestendig) is op grond van de gebruikte dichtingen en vet niet bestemd voor rechtstreeks contact met levensmiddelen.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 500 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	Hittebestendige dichtingen max. 120°C
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Dempingslengte	21 mm
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	990 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	1.178 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	340 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	25 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1.792 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	57 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij