



Druksensor SDE-10-5V/20MA

Artikelnummer: 19563

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bestand tegen kortsluiting	ja
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Piëzoresistente druksensor
Analoge uitgang	4 - 20 mA 1 - 5 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 30 V
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm
CE-markering	volgens EU-EMV-richtlijn
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 85 °C
Productgewicht	120 g
Drukmeetbereik	0 ... 10 bar
Nauwkeurigheid FS	1 %
Elektrische aansluiting	Stekker M12x1 4-polig
Soort bevestiging	inschroefbaar
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - informatie behuizing	Aluminium geanodiseerd