

Pneumatische interface CPX-GP-CPA-10


Artikelnummer: 195710

Einde productie

voor modulaire elektrische CPX-terminal.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Interface ventieleilanden	Type 12, CPA10
Diagnose	- Draadbreek per ventielspoel - kortsluiting ventielen - Onderspanning ventielen
Max. aantal ventielplaatsen	24 bij monostabiele ventielen
LED displays	- 1 groepsdiagnose - kanaalstatus op ventielen
Parametrisatie	Monitoring draadbreek/kanaal Monitoring kortsluiting Monitoring lastspanning Idle Mode per kanaal Forcen per kanaal Failsafe per kanaal
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische zekering per ventieluitgang
Bedrijfsspanningsbereik DC	20,4 ... 26,4 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 15 mA (stroomtoevoer elektronica) Typ. 15 mA (stroomtoevoer elektronica)
Maximale stroomtoevoer per kanaal	0,2 A
Maximale reststroom per module	4 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
potentiële scheiding kanaal - interne bus	Ja, voor extra stroomvoorziening
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	150 g
Elektrische sturing	Veldbus
Informatie materiaal behuizing	PA-versterkt