


# verbindingsas KSK-40-

Artikelnummer: 196588

FESTO

voor synchrone parallelle aandrijving van DGEL-...-...-ZR assen.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Nominale lengte	250 ... 2.000 mm
Inbouwpositie	horizontaal
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform